

SAUTER SV 100



Zuverlässiges Beleuchtungsmessgerät mit großem Messbereich für vielseitige Anwendungen



Erstellungsdatum: 10.08.2026

Kategorie	
Marke	Sauter
Produktkategorie	Umwelt/ Arbeitssicherheit
Produktgruppe	Lichtmessgerät
Produktfamilie	SV
Messsystem	
Messbereich [Max] (Lux)	400000 lx
Ablesbarkeit Beleuchtungsstärke [d] (lx)	1 lx
Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen	99
Einheiten	lx fc
Toleranz (% von [Max])	3%
Bauform	
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	235×65×40 mm
Material Gehäuse	Kunststoff
Kabellänge	0,6 m
Funktionen	
Hold-Funktion	✓
Speicherfunktion	✓
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	10 min

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie-/ Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	3×1.5 V AAA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	100 h
Batterie-Kapazität	1.100 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V
Batterie – Einzelgewicht	90 g
Batterie-Kapazität (Wh)	1,65 Wh
Batterie – Lithium-Gehalt	0 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-190
--	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	275×135×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,30 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761495616
Warennummer (Zolltarifnummer)	90278990
Garantiezeit	24 mon
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

SAUTER SV 100



Zuverlässiges Beleuchtungsmessgerät mit großem Messbereich für vielseitige Anwendungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION

