

SAUTER SV 100

KERN

Luxmètre fiable avec une grande plage de mesure pour de nombreuses applications



Date de création : 30.06.2026

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Environnement/Sécurité au travail
Groupe de produit	Photomètre
Famille de produits	SV

Système de mesure

Plage de mesure [Max] (Lux)	400000 lx
Lecture éclairment [d] (lx)	1 lx
Mémoire interne des données : nombre de groupes de valeurs	99
Unités de mesure	lx fc
Tolérance (% de [Max])	3%

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	235×65×40 mm
Matériau boîtier	plastique
Longueur de câble	0,6 m

Fonctions

Fonction Hold	✓
Fonction mémoire	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	10 min

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/batterie	Alcalin (-manganèse)

Pile	3×1.5 V AAA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	100 h
Pile capacité	1.300 mAh
Pile tension	4,5 V
Pile - Poids individuel	11,5 g
Capacité de la pile (Wh)	1,95 Wh
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-190
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	275×135×75 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,6 kg
Poids volumétrique de l'envoi	0,6 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	404576 14956 16
Numéro de marchandise	90278990
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

