

SAUTER SV 100

KERN

Misuratore di luce affidabile con ampio campo di misura per applicazioni versatili



Data di creazione: 30.06.2026

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Ambiente/Sicurezza sul lavoro
Gruppo di prodotti	Luxometro
Famiglia di prodotti	SV

Sistema di misura

Campo di misura [Max] (Lux)	400000 lx
Divisione illuminamento [d] (lx)	1 lx
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	99
Unità di misura	lx fc
Tolleranza (% da [Max])	3%

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	235×65×40 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Lunghezza cavo	0,6 m

Funzioni

Funzione Hold	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	10 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
----------------------------	----------

Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	3×1.5 V AAA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	100 h
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	4,5 V
Batteria - Peso singolo	11,5 g
Capacità della batteria (Wh)	1,95 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-190
---	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	275×135×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,30 kg
Peso di spedizione	0,6 kg
Peso volumetrico della spedizione	0,6 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	404576 14956 16
Numero merceologico	90278990
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

