

KERN TGD 50-3C

KERN

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Bilancia da laboratorio |
| Gruppo di prodotti | Bilancia tascabile |
| Famiglia di prodotti | TGD |

Sistema di misura

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Tipo di bilancia | Bilancia a portata unica |
| Sistema di pesata | Estensimetro |
| Portata [Max] | 50 g |
| Portata [Max] (ct) | 250 ct |
| Divisione [d] | 0,001 g |
| Divisione carato [d] (ct) | 0,005 ct |
| Riproducibilità | 0,003 g |
| Linearità | ± 0,003 g |
| Peso minimo [Min] | 0,02 g |
| Peso minimo [Min] (ct) | 0,1 ct |
| Risoluzione | 50.000 |
| Range di tara | 50 g |
| Possibilità di regolazione | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato | 50 g (F2) |
| Possibili punti di regolazione | 50 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Tempo di riscaldamento | 30 min |
| Carico decentrato a 1/3 [Max] | 0,005 g |
| Scorrimento massimo (15 minuti) | 4 mg |
| Scorrimento massimo (30 minuti) | 8 mg |
| Unità preimpostata | g |
| | g |
| Unità di misura | gn dwt ozt |

ct
oz

Display

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Tipo di display | touchscreen LCD |
| Display retroilluminato | sì |
| Display dimensioni | 75×36 mm |
| Display barrette | 6 |
| Display altezza cifre | 20 mm |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

Design

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 96×150×64 mm |
| Dimensioni superficie di pesata (Ø) | 65 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 65 mm |
| Materiale alloggiamento | plastica |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | Plastica |
| Materiale protettivo antivento | plastica |
| Livella | ✓ |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |

Funzioni

| | |
|---|-------------------------|
| Pesate sottobilancia | No |
| Funzione di conteggio | ✓ |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | 5 min |
| Funzione di tara | manualmente (più volte) |
| Numero di tasti per il comando | 4 |

Alimentazione

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentazione in dotazione | Batteria |
| Tipo di batteria/accumulatore | Alcalino(-manganese) |
| Batteria | 4×1.5 V AAA |
| Collegamento della batteria | Cuscinetto + Molla |
| Batteria tempo di carica | 150 h |

Condizioni ambientali

| | |
|----------------------------|-------|
| Temperatura ambiente [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 35 °C |
| Umidità ambientale [Min] | 15 % |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

KERN TGD 50-3C

KERN

Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-247 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-127 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 205×139×68 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,25 kg |
| Peso lordo ca. | 0,40 kg |
| Peso di spedizione | 0,4 kg |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS