



### Bilancia tascabile di precisione con grande piatto di pesata in acciaio e pratica vaschetta tara

#### Caratteristiche

- Bilancia tascabile ad alta risoluzione con tempi di reazione e stabilizzazione particolarmente rapidi, che consentono di lavorare con grande efficienza
- Struttura estremamente piatta
- **1** Copertura in plastica antiurto per proteggere contro lo schiacciamento e lo sporco. Può anche essere usata come contenitore di pesata
- Piatto di pesata inox, quindi facile e igienico da pulire
- Pronto all'uso: batterie comprese, 2×CR2032, autonomia fino a 8,75 h. Funzione AUTO-OFF dopo 4 minuti per economizzare le batterie

### Bilancia tascabile e compatta per carati per pesare con precisione gioielli e pietre preziose

#### Caratteristiche

- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Commutabile da g a ct, gn, dwt, ozt, oz tramite un tasto
- Display tattile sensibile al tocco retroilluminato ad alto contrasto, per un comando pratico e una comoda lettura
- Coperchio di protezione contro lo schiacciamento e lo sporco
- Piatto di pesata inox, quindi facile e igienico da pulire
- Contenitore di pesata di serie
- Bilancia per polveri con divisione in grain (gn), ideale per tiratori sportivi, per ricaricare ecc. per riempire autonomamente i bossoli
- Cavo USB per l'alimentazione di serie
- Pronto all'uso: batterie comprese, 4×1.5 V AAA, autonomia fino a 150 h. Funzione AUTO-OFF dopo 5 minuti per economizzare le batterie
- **2** Consegna in un imballaggio di design individuale

DI SERIE

**CAL EXT** **UNIT** **BATT** **1 DAY**

SU RICHIESTA

**DAKkS** **+3 DAYS**

KERN Modello	TGC 150-2	TGC 500-1	TGC 1K-3	TGD 50-3C
Portata [Max] g	150	500	1000	50   250 ct
Divisione [d] g	0,01	0,1	1	0,001   0,005 ct
Display LCD - retroilluminato		sì		sì
Display LCD - altezza cifre		12 mm		20 mm
Dimensioni superficie di pesata L×P		81 mm		65 mm
Dimensioni totali L×P×A		100×130×18 mm		96×150×64 mm
Peso netto	200 g		150 g	250 g
Temperatura ambiente ammessa		0 °C - 40 °C		5 °C - 35 °C
Su richiesta Certificato DAkKS		963-127		963-127