

KERN TVL 500FHS71

KERN

Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Kit di misurazione per forze
Famiglia di prodotti	TVL

Sistema di misura

Directione de la forza	trazione compressione
Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display
Unità preimpostata	N
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Lunghezza misurabile [Max]	20 cm
Divisione forza [d] (N)	0,1 N
Testa di misura frequenza di misurazione	2 kHz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	150%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	10
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	10 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	230×66×36 mm
Forza generata [Max]	500 N
Tipo di azionamento	manuale manovella
Forza di trazione/forza di compressione [Max]	500 N
Corsa [Max]	230 mm
Larghezza massima di serraggio	10 mm

Funzioni

Funzione di mediazione	✓
Funzione valore limite	✓
Misurazione della lunghezza - azzeramento	✓
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Funzione statistica	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	1 - 60 min

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 400 mA
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	12 h
Accumulatore tempo di carica	4 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×275×300 mm
Peso netto	10 kg

KERN TVL 500FHS71

Il pratico pacchetto all-in-one per test rapidi e semplici

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	11 kg
Peso di spedizione	11 kg

Servizi


Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione)	963-161
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di compressione)	963-261
Numero di articolo per calibrazione DAkkS (forza di trazione/forza di compressione)	963-361
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione)	961-161
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di compressione)	961-261
Numero di articolo per calibrazione di fabbrica (forza di trazione/forza di compressione)	961-361

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie
------------	-----------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

