

# KERN TVL 500FHS71

**KERN**

O prático pacote com tudo incluído para testes rápidos e simples



Tipo de tracção	manual manivela
Largura máxima de aperto	10 mm
Força de tração/força de pressão [Max]	500 N
Força produzida [Max]	500 N
Curso [Max]	230 mm

## Funções

Função de cálculo da média	✓
Função do valor limite	✓
Medição do comprimento - posição zero	✓
Função Hold	✓
Função Peak	✓
Função memória	✓
Função estatística	✓
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 - 60 min

## Interface

Interfaces	RS-232 de série
------------	-----------------

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 400 mA
Tipo de bateria / acumulador	NiMH
Acumulador tempo de operação - com retroiluminação	10 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	12 h
Acumulador tiempo de carga	4 h

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjuntos de medidores de força
Família de produto	TVL

## Sistema de medição

Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	0,1 N
Cabeça de medição frequência	2 kHz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%
Comprimento mensurável [Max]	20 cm
Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã
Unidade pré-ajustada	N
Memória interna de dados: Número de valores individuais	10
Memória interna de dados: Número de grupos de valores	1
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Direcções da força	tração pressão

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	10 mm
Ecrã reversível	✓

## Desenho

Dimensões completamente montado (L×P×A)	230×66×36 mm
---	--------------

# KERN TVL 500FHS71

O prático pacote com tudo incluído para testes rápidos e simples

## Homologação

Sinal CE ✓

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração) 963-161

Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão) 963-261

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão) 963-361

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração) 961-161

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-261

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) 961-361

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 570×275×300 mm

Peso líquido 10 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 10 kg

Peso bruto aprox. 11 kg

Peso de envio 11 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

