



## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	570×275×240 mm
Peso neto	8,3 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	9 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	9,35 kg

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas manual
Familia de productos	TVL

## Sistema de medición

Sistema lineal de medida	Sistema lineal de medida con pantalla e interfaz de datos (opcional)
Direcciones de la fuerza	tracción compresión

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	151×234×465 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	151×234×465 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	151×234×465 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Elevación de un giro (elevación del husillo)	3 mm
Tipo de accionamiento	manual manivela
Montaje - disipación de fuerzas	2 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	2 × agujero roscado M6
Fuerza generada [Max]	1 kN
Recorrido de desplazamiento [Max]	230 mm

## Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C