

KERN TVL-O

KERN

Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	570×275×240 mm
Nettogewicht	8,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	9,35 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display en gegevensinterface (optioneel)
Krachtrichtingen	trek druk

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	151×234×465 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	151×234×465 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Montage - krachtverdeling	2 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	2 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	1 kN
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C