

KERN TVL-XLS

KERN

Handmatige testinstallatie voor zeer nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen, met lengtemeting



Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	200×300×800 mm
Nettogewicht	11,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	12 kg
Brutogewicht ca.	14 kg
Verzendgewicht	14 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL

Meetsysteem

Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%
Meetbare lengte [Max]	54 cm
Lengtemeter	Lengtemeter met display
Krachtrichtingen	trek druk

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	200×300×800 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	200×300×800 mm
Materiaal	metaal, gelakt
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Slag van één omwenteling (spindelslag)	3 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Trek-/drukkracht [Max]	500 N
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Verplaatsingsweg [Max]	230 mm