


# KERN TVL-XS

# KERN

Handmatige testinstallatie voor nauwkeurige trek- en drukkrachtmetingen in het bereik tot 100 N



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Handmatige testinstallatie
Productfamilie	TVL-XS

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	300×250×160 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	300×250×160 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	300×250×160 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Slag van één omwenteling (spindelslag)	2 mm
Type aandrijving	handmatig krukas
Montage - krachtverdeling	Tapgat M6
Montage - krachttoepassing	Tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	100 N
Verplaatsingsweg [Max]	200 mm

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	400×260×220 mm
Nettogewicht	4,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,6 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg