

SAUTER TVM 10KN120N

KERN

Banc d'essai avec moteur électrique pour les mesures standard



Vitesse de mouvement variation	3%
Alignement de mesure	vertical
Colonne(s) de guidage écart	215 mm
Colonne(s) de guidage longueur	113,5 cm
Course [Max]	210 mm

Fonctions

Affichage de vitesse	✓
Fonction de répétition	✓
Commutateur de limitation	✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation intégré
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Câble pour appareils froids

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	520×345×1680 mm
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	70 kg
Poids brut env.	85 kg
Poids d'expédition	82 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761140288
-----------------	---------------

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Banc d'essai
Groupe de produit	Banc d'essai motorisé
Famille de produits	TVM

Système de mesure

Systeme de mesure linéaire	Dispositif de mesure de longueur avec écran
----------------------------	---

Écran

Écran type	Segments LED
Écran type	LED à 7 segments
Écran hauteur de chiffres - chiffre le plus petit	9 mm
Écran hauteur de chiffres	14 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	400×256×1535 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	400×256×1535 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	400×256×1535 mm
Matériau boîtier	métal, laqué
Matériau boîtier de l'écran	métal, laqué
Type d'entraînement	Moteur électrique
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M12 4 × trou fileté M6
Montage - Application de la force	Trou fileté - 1 × M12, 4 × M6
Force générée [Max]	10 kN
Vitesse de mouvement [Min]	30 mm/min
Vitesse de mouvement [Max]	120 mm/min

SAUTER TVM 10KN120N



Banc d'essai avec moteur électrique pour les mesures standard

Numéro de marchandise	90249000
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

