

KERN TVM 20KN120N-LB

KERN

Pratico set per misurazioni di forza-distanza in laboratorio e nell'industria



Velocità del movimento [Max]	120 mm/min
Velocità del movimento variazione	3%
Allineamento di misura	verticale
Colonna (colonne) di guida distanza	215 mm
Colonna (colonne) di guida lunghezza	113,5 cm
Corsa [Max]	210 mm

Funzioni

Indicazione della velocità	✓
Funzione di ripetizione	✓
Interruttore di soglia	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	520×345×1610 mm
Peso netto	74 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	75 kg
Peso lordo ca.	90 kg
Peso di spedizione	88 kg

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Set di banco di prova
Famiglia di prodotti	TVM-LB

Sistema di misura

Lunghezza misurabile [Max]	21 cm
Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display e interfaccia dati

Display

Tipo di display	LED
Display tipo	7 segmenti LED
Display altezza cifre - cifra più piccola	9 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	400×256×1535 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Materiale alloggiamento del display	metallo, laccato
Tipo di azionamento	Motore elettrico
Montaggio - dissipazione della forza	Foro filettato M12 4 × foro filettato M10
Montaggio - applicazione della forza	Foro filettato - 1 × M12, 4 × M10
Forza generata [Max]	20 kN
Velocità del movimento [Min]	30 mm/min

KERN TVM 20KN120N-LB



Pratico set per misurazioni di forza-distanza in laboratorio e nell'industria

Pittogrammi

STANDARD

