

SAUTER TVM 5000N230N

KERN

Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Velocidade de movimento [Max] | 230 mm/min |
| Velocidade de movimento variação | 3% |
| Coluna(s) de condução distância | 215 mm |
| Coluna(s) de condução comprimento | 63,5 cm |
| Curso [Max] | 210 mm |

Funções

| | |
|-------------------------|---|
| Indicação da velocidade | ✓ |
| Função de repetição | ✓ |
| Interruptor de limite | ✓ |

Fornecimento de energia

| | |
|---|--|
| Fonte de alimentação fornecida | Unidade de fornecimento de energia |
| Fonte de alimentação por ficha tipo | Unidade de fornecimento de energia incorporada |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento | EURO |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional | UK CH |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] | 220 V AC, 50 Hz |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] | ~220 V - 240 V AC; 50 Hz |

Condições ambientais

| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | 10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Prazos de fornecimento | 2 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 520×345×1140 mm |
| Método de envio | Transportadoras |
| Peso líquido aprox. | 60 kg |
| Peso bruto aprox. | 70 kg |
| Peso de envio | 70 kg |

Categoria

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Bancada de ensaio |
| Grupo de produto | Banco de ensaio motorizado |
| Família de produto | TVM |

Sistema de medição

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Medidor de comprimento | Medidor de comprimento com ecrã |
|------------------------|---------------------------------|

Ecrã

| | |
|--|-----------------|
| Tipo de exposição | LED |
| Ecrã tipo | 7 segmentos LED |
| Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno | 9 mm |
| Ecrã altura de dígitos | 14 mm |

Desenho

| | |
|---|---|
| Dimensões (L×P×A) | 400×256×1035 mm |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 400×256×1035 mm |
| Dimensões completamente montado (L×P×A) | 400×256×1035 mm |
| Material da caixa | metal, lacado |
| Material caixa do ecrã | metal, lacado |
| Tipo de tracção | Motor elétrico |
| Montagem - dissipação de força | Furo roscado M12 4 × furo roscado M6 |
| Montagem - aplicação de força | Furo roscado - 1 × M12, 4 × M6 |
| Força produzida [Max] | 5 kN |
| Velocidade de movimento [Min] | 10 mm/min |

SAUTER TVM 5000N230N



Bancada de ensaio com motor elétrico para medições standard

Pictogramas

STANDARD



OPTION

