

# SAUTER TVM 5000N230NL-LB

**KERN**

Conjunto prático para medições de trajetos de força em laboratório e na indústria



Velocidade de movimento [Max]	230 mm/min
Velocidade de movimento variação	3%
Medição de alinhamento	vertical
Coluna(s) de condução distância	215 mm
Coluna(s) de condução comprimento	113,5 cm
Curso [Max]	210 mm

## Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓
Medição do comprimento - posição zero	✓
Interruptor de limite	✓

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	220 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Cabo para aparelhos a frio

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	520×340×1610 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	65 kg
Peso bruto aprox.	80 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Conjunto de banco de ensaio
Família de produto	TVM-LB

## Sistema de medição

Comprimento mensurável [Max]	21 cm
Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com ecrã e interface de dados

## Ecrã

Tipo de exposição	Segmentos de LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	400×256×1535 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	400×256×1535 mm
Material da caixa	metal, lacado
Material caixa do ecrã	metal, lacado
Tipo de tracção	Motor eléctrico
Montagem - dissipação de força	Furo roscado M12 4 × furo roscado M6
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 1 × M12, 4 × M6
Força produzida [Max]	5 kN
Velocidade de movimento [Min]	10 mm/min

# SAUTER TVM 5000N230NL-LB



Conjunto prático para medições de trajetos de força em laboratório e na indústria

Peso de envio 80 kg

## Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN 4045761362932

Número de mercadoria 90249000

Classificação REACH sem substâncias proibidas

## Pictogramas

### STANDARD

