

# KERN TVO 1000N500S

# KERN

Banco de pruebas de alta calidad en versión de sobremesa: con motor paso a paso preciso



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizado
Familia de productos	TVO-S

## Sistema de medición

Longitud mensurable [Max]	52 cm
---------------------------	-------

## Pantalla

Tipo de pantalla	LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	980×405×265 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	1100×420×290 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	1100×420×290 mm
Material carcasa de pantalla	Metal
Tipo de accionamiento	Motor paso a paso
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Fuerza generada [Max]	1 kN
Velocidad de movimiento [Min]	1 mm/min
Velocidad de movimiento [Max]	500 mm/min
Velocidad de movimiento variación	0,5%
Recorrido de desplazamiento [Max]	500 mm

## Funciones

Indicación de velocidad	✓
Función de repetición	✓

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	470×370×1150 mm
Peso neto	35 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	36 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envío	49 kg

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

