

KERN TVO 1000N500S

KERN

Eersteklas testinstallatie in tafelluitvoering - met nauwkeurige stappenmotor



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVO-S

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	52 cm
-----------------------	-------

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	980×405×265 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1100×420×290 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1100×420×290 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	1 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%
Verplaatsingsweg [Max]	500 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	470×370×1150 mm
Nettogewicht	35 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	36 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	49 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

