

KERN TVO 2000N500S-LD

KERN

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Verplaatsingsweg [Max] 700 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	590×425×1270 mm
Nettogewicht	60 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	75 kg
Verzendgewicht	74 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVO-LD

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	60 cm
Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1185×465×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Geproduceerde kracht [Max]	2 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%