

SAUTER TVO 2000N500S-LD

KERN

Conjunto prático para medições de trajetos de força em laboratório e na indústria



Velocidade de movimento variação	0,5%
Curso [Max]	700 mm

Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓
Medição do comprimento - posição zero	✓
Interruptor de limite	✓

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Tipo de fonte de alimentação	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO UK CH
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Fonte de alimentação removível	removível
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tomada eléctrica para a fonte de alimentação	Cabo para aparelhos a frio

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	590×425×1270 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	60 kg
Peso bruto aprox.	75 kg
Peso de envio	74 kg

Informações sobre o produto

GTIN/Número EAN	4045761363076
-----------------	---------------

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Conjunto de banco de ensaio
Família de produto	TVO-LD

Sistema de medição

Comprimento mensurável [Max]	60 cm
Medidor de comprimento	Medidor de comprimento com interface de dados

Ecrã

Tipo de exposição	Segmentos de LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	1185×465×300 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	1185×465×300 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	1185×465×300 mm
Material caixa do ecrã	metal
Tipo de tracção	Motor passo a passo
Montagem - dissipação de força	Furo roscado - 6 × M6, 2 × M10
Montagem - aplicação de força	Furo roscado - 6 × M6, 2 × M10
Força produzida [Max]	2 kN
Velocidade de movimento [Min]	1 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	500 mm/min

SAUTER TVO 2000N500S-LD



Conjunto prático para medições de trajetos de força em laboratório e na indústria

Número de mercadoria	90249000
Classificação REACH	sem substâncias proibidas

Pictogramas

STANDARD

