

KERN TVO 2000N500S

KERN

Eersteklas testinstallatie in tafelluitvoering - met nauwkeurige stappenmotor



Verplaatsingsweg [Max] 700 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	590×425×1270 mm
Nettogewicht	60 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	60 kg
Brutogewicht ca.	75 kg
Verzendgewicht	74 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVO-S

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	60 cm
-----------------------	-------

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	1185×465×300 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	1185×465×300 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 6 × M6, 2 × M10
Geproduceerde kracht [Max]	2 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%