

SAUTER TVO 2000N500S

KERN

Bancada de ensaios Premium no modelo de mesa – com motor passo a passo preciso



Curso [Max] 700 mm

Funções

Indicação da velocidade	✓
Função de repetição	✓

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Unidade de fornecimento de energia incorporada
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	230 V AC, 50 Hz

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-10 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	40 °C

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	590×425×1270 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	60 kg
Peso bruto aprox.	75 kg
Peso de envio	74 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Bancada de ensaio
Grupo de produto	Banco de ensaio motorizado
Família de produto	TVO-S

Sistema de medição

Comprimento mensurável [Max]	60 cm
------------------------------	-------

Ecrã

Tipo de exposição	LED
Ecrã tipo	7 segmentos LED
Ecrã altura de dígitos - dígito mais pequeno	9 mm
Ecrã altura de dígitos	14 mm

Desenho

Dimensões (L×P×A)	1185×465×300 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	1185×465×300 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	1185×465×300 mm
Material caixa do ecrã	Metal
Tipo de tracção	Motor passo a passo
Montagem - dissipação de força	Furo roscado – 6 × M6, 2 × M10
Montagem - aplicação de força	Furo roscado – 6 × M6, 2 × M10
Força produzida [Max]	2 kN
Velocidade de movimento [Min]	1 mm/min
Velocidade de movimento [Max]	500 mm/min
Velocidade de movimento variação	0,5%

SAUTER TVO 2000N500S



Bancada de ensaios Premium no modelo de mesa – com motor passo a passo preciso

Pictogramas

STANDARD



OPTION

