

KERN TVO 500N300

KERN

Banco de pruebas robusto para usos de laboratorio



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizado
Familia de productos	TVO

Pantalla

Tipo de pantalla	LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	570×428×236 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	570×428×236 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	570×428×236 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	Metal
Tipo de accionamiento	Motor eléctrico
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Fuerza generada [Max]	500 N
Velocidad de movimiento [Min]	15 mm/min
Velocidad de movimiento [Max]	300 mm/min
Velocidad de movimiento variación	2%
Alineación de medición	vertical
Recorrido de desplazamiento [Max]	270 mm

Funciones

Función de repetición	✓
Final de carrera	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	700×500×350 mm
Peso neto	27 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	28 kg
Peso bruto aprox.	36 kg
Peso de envío	36 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION

