

KERN TVO 500N500S-LD

KERN

Pratico set per misurazioni di forza-distanza in laboratorio e nell'industria



Allineamento di misura	verticale
Tipo di azionamento	Motore passo-passo
Corsa [Max]	270 mm
Velocità del movimento [Min]	1 mm/min
Velocità del movimento [Max]	500 mm/min
Velocità del movimento variazione	0,5%

Funzioni

Indicazione della velocità	✓
Funzione di ripetizione	✓
Misurazione della lunghezza - azzeramento	✓
Interruttore di soglia	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	500×400×710 mm
Peso netto	30 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	30 kg
Peso lordo ca.	40 kg
Peso di spedizione	40 kg

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Set di banco di prova
Famiglia di prodotti	TVO-LD

Sistema di misura

Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con interfaccia dati
Lunghezza misurabile [Max]	30 cm

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LED
Display tipo	7 segmenti LED
Display altezza cifre - cifra più piccola	9 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	570×428×236 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	570×428×236 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	570×428×236 mm
Materiale alloggiamento del display	Metallo
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Forza generata [Max]	500 N
Montaggio - applicazione della forza	5 × foro filettato M6
Montaggio - dissipazione della forza	5 × foro filettato M6