

KERN TVO 500N500S-LD

KERN

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Verplaatsingsweg [Max] 270 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	500×400×710 mm
Nettogewicht	30 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	30 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
Verzendgewicht	40 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVO-LD

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	30 cm
Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	570×428×236 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%
Meetuitlijning	verticaal