


# KERN TVO 500N500S

**KERN**

Banco de pruebas de alta calidad en versión de sobremesa: con motor paso a paso preciso



Recorrido de desplazamiento [Max] 270 mm

## Funciones

Indicación de velocidad	✓
Función de repetición	✓
Final de carrera	✓

## Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación incorporada
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	500×400×710 mm
Peso neto	30 kg
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	30 kg
Peso bruto aprox.	40 kg
Peso de envío	40 kg

## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizad
Familia de productos	TVO-S

## Sistema de medición

Longitud mensurable [Max]	30 cm
---------------------------	-------

## Pantalla

Tipo de pantalla	LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	570×428×236 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	570×428×236 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	570×428×236 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	Metal
Tipo de accionamiento	Motor paso a paso
Montaje - disipación de fuerzas	5 × agujero roscado M6
Montaje - aplicación de fuerza	5 × agujero roscado M6
Fuerza generada [Max]	500 N
Velocidad de movimiento [Min]	1 mm/min
Velocidad de movimiento [Max]	500 mm/min
Velocidad de movimiento variación	0,5%
Alineación de medición	vertical

# KERN TVO 500N500S



Banco de pruebas de alta calidad en versión de sobremesa: con motor paso a paso preciso

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

