


KERN TVO 500N500S

KERN

Eersteklas testinstallatie in tafelluitvoering - met nauwkeurige stappenmotor



Verplaatsingsweg [Max] 270 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	500×400×710 mm
Nettogewicht	30 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	30 kg
Brutogewicht ca.	40 kg
Verzendgewicht	40 kg

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVO-S

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	30 cm
-----------------------	-------

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	570×428×236 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	570×428×236 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	5 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	5 × tapgat M6
Geproduceerde kracht [Max]	500 N
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	500 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	0,5%
Meetuitlijning	verticaal