

KERN TVS 10KN100

KERN

Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 10 kN



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Velocidad de movimiento variación | 1% |
| Columna(s) de guía distancia | 215 mm |
| Columna(s) de guía longitud | 113,5 cm |
| Recorrido de desplazamiento [Max] | 210 mm |

Funciones

| | |
|-------------------------|---|
| Indicación de velocidad | ✓ |
| Función de repetición | ✓ |

Alimentación

| | |
|--|------------------------------------|
| Alimentación suministrada | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | Fuente de alimentación incorporada |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO UK CH |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | ~220 V - 240 V AC; 50 Hz |

Condiciones medioambientales

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

Homologación

| | |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plazo de entrega | 2 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 520×345×1610 mm |
| Peso neto | 64 kg |
| Método de envío | Transporte |
| Peso neto aprox. | 65 kg |
| Peso bruto aprox. | 105 kg |
| Peso de envío | 102 kg |

Categoría

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Banco de pruebas |
| Grupo de producto | Banco de pruebas motorizad |
| Familia de productos | TVS |

Sistema de medición

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sistema lineal de medida | Sistema lineal de medida con pantalla |
|--------------------------|---------------------------------------|

Pantalla

| | |
|---|--------------------|
| Tipo de pantalla | LED |
| Pantalla tipo | LED de 7 segmentos |
| Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño | 9 mm |
| Pantalla altura de dígitos | 14 mm |

Diseño

| | |
|---|---|
| Dimensiones (A×P×A) | 250×400×1550 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 400×250×1550 mm |
| Material de carcasa | metal, lacado |
| Material carcasa de pantalla | metal, lacado |
| Tipo de accionamiento | Motor paso a paso |
| Montaje - disipación de fuerzas | Agujero roscado M12 4 × agujero roscado M6 |
| Montaje - aplicación de fuerza | Agujero roscado - 1 × M12, 4 × M6 |
| Fuerza generada [Max] | 10 kN |
| Velocidad de movimiento [Min] | 1 mm/min |
| Velocidad de movimiento [Max] | 200 mm/min |

KERN TVS 10KN100



Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 10 kN

Pictogramas

STANDARD



OPTION

