

KERN TVS 10KN100

KERN

Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 10 kN



Geleidingszuil(en) afstand	215 mm
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	520×345×1610 mm
Nettogewicht	64 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	65 kg
Brutogewicht ca.	105 kg
Verzendgewicht	102 kg

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVS

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display
-------------	-------------------------

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×400×1550 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	400×250×1550 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12 4 × tapgat M6
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 × M12, 4 × M6
Geproduceerde kracht [Max]	10 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	200 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	1%

KERN TVS 10KN100



Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 10 kN

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

