

KERN TVS 20KN100

KERN

Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 20 kN



| | |
|----------------------------|----------|
| Geleidingszuil(en) afstand | 215 mm |
| Geleidingszuil(en) lengte | 113,5 cm |
| Verplaatsingsweg [Max] | 210 mm |

Functies

| | |
|-------------------|---|
| Snelheidsweergave | ✓ |
| Herhaalfunctie | ✓ |

Stroomvoorziening

| | |
|--|----------------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid type | Ingebouwde voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO UK CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 230 V AC, 50 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | ~220 V - 240 V AC; 50 Hz |

Milieuomstandigheden

| | |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -10 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 40 °C |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Levertijden | 2 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 600×410×1780 mm |
| Nettogewicht | 146 kg |
| Verzendmethode | Expeditie |
| Nettogewicht ca. | 150 kg |
| Brutogewicht ca. | 170 kg |
| Verzendgewicht | 167 kg |

Categorie

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Testinstallatie |
| Productgroep | Gemotoriseerde testinstallatie |
| Productfamilie | TVS |

Meetsysteem

| | |
|-------------|-------------------------|
| Lengtemeter | Lengtemeter met display |
|-------------|-------------------------|

Scherm

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Type display | LED |
| Scherm type | 7 segment LED |
| Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer | 9 mm |
| Scherm cijferhoogte | 14 mm |

Ontwerp

| | |
|--|------------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 250×400×1550 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 400×250×1550 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, gelakt |
| Materiaal displaybehuizing | metaal, gelakt |
| Type aandrijving | Stappenmotor |
| Montage - krachtverdeling | Tapgat M12 4 × tapgat M10 |
| Montage - krachttoepassing | Tapgat - 1 × M12, 4 × M10 |
| Geproduceerde kracht [Max] | 20 kN |
| Bewegingssnelheid [Min] | 1 mm/min |
| Bewegingssnelheid [Max] | 70 mm/min |
| Bewegingssnelheid verandering | 1% |

KERN TVS 20KN100



Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 20 kN

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

