


KERN TVS 5000N240-LD

KERN

Praktische set voor kracht-weg-metingen in laboratorium en industrie



Bewegingssnelheid verandering	1%
Geleidingszuil(en) afstand	215 mm
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm

Functies

Snelheidswaerage	✓
Herhaalfunctie	✓
Lengtemeting - nulstelling	✓
Vooraf trek en voorlengte handmatig instelbaar	✓
Eindschakelaar	✓

Stroomvoorziening

Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V/50Hz 1,5A

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	520x335x1635 mm
Nettogewicht	64 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	65 kg
Brutogewicht ca.	95 kg
Verzendgewicht	94 kg

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Testinstallatieset
Productfamilie	TVS-LD

Meetsysteem

Meetbare lengte [Max]	21 cm
Tolerantie (gemeten lengte)	0,5%
Lengtemeter	Lengtemeter met gegevensinterface

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	250x400x1550 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (BxDxH)	400x250x1550 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12 4 x tapgat M6
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 x M12, 4 x M6
Geproduceerde kracht [Max]	5 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	240 mm/min