

SAUTER TVS 50KN80

KERN

Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 50 kN



Velocidad de movimiento variación	1%
Columna(s) de guía distancia	295 mm
Columna(s) de guía longitud	113,5 cm
Recorrido de desplazamiento [Max]	210 mm

Funciones

Indicación de velocidad	✓
Función de repetición	✓

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	230 V AC, 50 Hz
Fuente de alimentación extraíble	conectado fijo
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Cable de aparato frío

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	2 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	600×410×1790 mm
Método de envío	Transporte
Peso neto aprox.	150 kg
Peso bruto aprox.	175 kg
Peso de envío	171 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761182349
Número de mercancía	90249000

Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Banco de pruebas
Grupo de producto	Banco de pruebas motorizada
Familia de productos	TVS

Sistema de medición

Sistema lineal de medida	Sistema lineal de medida con pantalla
--------------------------	---------------------------------------

Pantalla

Tipo de pantalla	Segmentos LED
Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos - dígito más pequeño	9 mm
Pantalla altura de dígitos	14 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	255×480×1670 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	480×255×1670 mm
Material de carcasa	metal, lacado
Material carcasa de pantalla	metal, lacado
Tipo de accionamiento	Motor paso a paso
Montaje - disipación de fuerzas	Agujero roscado - 1 × M18, 4 × M10
Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado - 1 × M18, 4 × M10
Fuerza generada [Max]	50 kN
Velocidad de movimiento [Min]	1 mm/min
Velocidad de movimiento [Max]	80 mm/min

SAUTER TVS 50KN80



Banco de pruebas de calidad superior con motor paso a paso para una prueba precisa hasta 50 kN

Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

