

KERN TVS 50KN80

KERN

Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 50 kN



Geleidingszuil(en) afstand	295 mm
Geleidingszuil(en) lengte	113,5 cm
Verplaatsingsweg [Max]	210 mm

Functies

Snelheidsweergave	✓
Herhaalfunctie	✓

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid type	Ingebouwde voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	~220 V - 240 V AC; 50 Hz

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-10 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	600×410×1790 mm
Nettogewicht	150 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	150 kg
Brutogewicht ca.	175 kg
Verzendgewicht	171 kg

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Testinstallatie
Productgroep	Gemotoriseerde testinstallatie
Productfamilie	TVS

Meetsysteem

Lengtemeter	Lengtemeter met display
-------------	-------------------------

Scherm

Type display	LED
Scherm type	7 segment LED
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	9 mm
Scherm cijferhoogte	14 mm

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	255×480×1670 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	480×255×1670 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	Stappenmotor
Montage - krachtverdeling	Tapgat - 1 × M18, 4 × M10
Montage - krachttoepassing	Tapgat - 1 × M18, 4 × M10
Geproduceerde kracht [Max]	50 kN
Bewegingssnelheid [Min]	1 mm/min
Bewegingssnelheid [Max]	70 mm/min
Bewegingssnelheid verandering	1%

KERN TVS 50KN80



Premium testinstallatie met stappenmotor voor nauwkeurig testen tot 50 kN

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

