

KERN UFA 3T1

KERN

Traves de pesagem de aplicação versátil (IP 67) para grandes cargas até 3000 kg



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Traves de pesagem
Família de produto	UFA

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	3000 kg
Leitura [d]	1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Linearidade	± 2 kg
Resolução	3.000
Zona de tara	-3000 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	3000 kg (M2)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	2 kg
Fluência máxima (15 minutos)	4 kg
Fluência máxima (30 minutos)	8 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g lb oz lb:oz
Célula de pesagem tipo	ZEMIC H8C 1,5 ton
Ligação da célula de pesagem	6-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã segmentos	5 + 1/2
Ecrã altura de dígitos	52 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	1200×120 mm
Dimensões superfície de pesagem	1200×120 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	1270×170×83 mm
Material superfície de pesagem	aço, pintado
Material plataforma	aço, lacado
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material célula(s) de carga	alumínio
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna inclinação	✓
Suporte de parede	✓
Comprimento do cabo	3 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	20 m
Células de carga - número	4

Funções

Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	seleccionável
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

KERN UFA 3T1

KERN

Traves de pesagem de aplicação versátil (IP 67) para grandes cargas até 3000 kg

Interface

Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) análoga (0 - 10 V) (opcional, factory) análoga (4 - 20 mA) (opcional, factory)
------------	---

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
---	------------------

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
--	--------------

Acumulador	6 V, 1.2 Ah
------------	-------------

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
--	-----

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	35 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	10 h
----------------------------	------

Acumulador opcional	Acumulador opcional (factory)
---------------------	-------------------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
----------------------------	--------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Humidade ambiente [Min]	0 %
-------------------------	-----

Humidade ambiente [Max]	80 %
-------------------------	------

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-252
--	---------

Número do artigo para calibração DAkks	963-132
--	---------

Número do artigo para certificado de conformidade	969-517
---	---------

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	2 d
------------------------	-----

Dimensões da embalagem (L×P×A)	1320×495×345 mm
--------------------------------	-----------------

Método de envio	Transportadoras
-----------------	-----------------


Peso líquido aprox.	38 kg
---------------------	-------

Peso bruto aprox.	65 kg
-------------------	-------

Peso de envio	62 kg
---------------	-------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

