

# KERN UFA 600K-1S

# KERN

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 600 kg



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Barra de pesaje
Familia de productos	UFA

## Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	600 kg
Lectura [d]	0,2 kg
Reproducibilidad	0,2 kg
Linealidad	± 0,6 kg
Resolución	3.000
Rango de tara	-600 kg
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	600 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	1 kg
Unidad predefinida	kg
	kg
	g
Unidades de medición	lb
	oz
	lb:oz
Célula de pesaje tipo de carga	ZEMIC H8C 0,5 ton
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Mín] (Ohm)	350
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Máx] (Ohm)	350
Conexión de la célula de pesaje	4 conductores

## Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla secciones	5 + 1/2
Pantalla altura de dígitos	52 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	250×160×65 mm
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	800×120 mm
Dimensiones superficie de pesaje	800×120 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	870×170×83 mm
Material plato de pesaje	acero, lacado
Material plataforma	acero, lacado
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Tornillos nivelantes ajustables	✓
Soporte inclinable	✓
Soporte mural	✓
Longitud del cable	3 m
Indicador longitud del cable	5 m
Longitud permitida del cable del indicador [Max]	20 m
Células de carga - número	4

## Funciones

Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Pesajes inferiores	No
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Posible cantidad de referencia	10, 20, 50, 100, 200
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptador de red	seleccionable
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	7

# KERN UFA 600K-1S

# KERN

Barras de pesaje (IP67) que pueden emplearse de varias formas para cargas hasta 600 kg

## Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional, factory) analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory)
------------	---

EasyTouch (ET) - Compatibilidad **vollständig**

EasyTouch (ET) - Tipo de conexión **RS232 (+optionale Schnittstellen)**

## Alimentación

Alimentación suministrada **Fuente de alimentación**

Fuente de alimentación de enchufe tipo **Fuente de alimentación de enchufe**

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro **EURO  
UK  
US  
CH**

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional **EURO  
AUS  
UK  
US  
CH**

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] **110 V - 230 V AC**

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] **12 V, 500 mA**

Tipo de batería / acumulador **Pb**

Acumulador **6 V, 1.2 Ah**

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación **8 h**

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación **35 h**

Acumulador tiempo de carga **10 h**

Acumulador opcional **Acumulador opcional (factory)**

## Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] **-10 °C**

Temperatura ambiental [Max] **40 °C**

Humedad ambiental [Min] **0 %**

Humedad ambiental [Max] **80 %**

## Homologación

Marca CE **✓**

## Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación **961-250**

Número de artículo para calibración DAkks **963-130**

Número de artículo para certificado de conformidad **969-517**

## Embalaje y envío

Plazo de entrega **2 d**

Dimensiones del embalaje (A×P×A) **935×495×345 mm**

Peso neto **35 kg**

Método de envío **Transporte**


Peso neto aprox. **36 kg**

Peso bruto aprox. **50 kg**

Peso de envío **50 kg**

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

