

KERN UFA 600K-1S

KERN

Traves de pesagem de aplicação versátil (IP 67) para grandes cargas até 600 kg



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Traves de pesagem
Família de produto	UFA

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	600 kg
Leitura [d]	0,2 kg
Reprodutibilidade	0,2 kg
Linearidade	± 0,6 kg
Resolução	3.000
Zona de tara	-600 kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	600 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
	kg
	g
Unidades de medição	lb
	oz
	lb:oz
Célula de pesagem tipo	ZEMIC H8C 0,5 ton
Célula de carga - resistência da célula de carga [Min] (Ohm)	350
Célula de carga - resistência da célula de carga [Máx] (Ohm)	350
Ligação da célula de pesagem	4-condutores

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã segmentos	5 + 1/2
Ecrã altura de dígitos	52 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	800×120 mm
Dimensões superfície de pesagem	800×120 mm
Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	870×170×83 mm
Material superfície de pesagem	aço, pintado
Material plataforma	aço, lacado
Material caixa do ecrã	Plásticos
Pés de nivelamento ajustáveis	✓
Coluna inclinação	✓
Suporte de parede	✓
Comprimento do cabo	3 m
Visor comprimento do cabo	5 m
Comprimento permitido do cabo visor [Max]	20 m
Células de carga - número	4

Funções

Função de memória total	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Pesagens em suspensão	Não
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função de contagem	✓
Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP
Protecção IP - célula de carga	IP67
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	seleccionável
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	seleccionável
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Número de teclas para operação	7

KERN UFA 600K-1S

KERN

Traves de pesagem de aplicação versátil (IP 67) para grandes cargas até 600 kg

Interface	
Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) análoga (0 - 10 V) (opcional, factory) análoga (4 - 20 mA) (opcional, factory)

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS UK US CH

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Tipo de bateria / acumulador	Pb
Acumulador	6 V, 1.2 Ah
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	35 h
Acumulador tiempo de carga	10 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional (factory)

Condições ambientais	
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Humidade ambiente [Min]	0 %
Humidade ambiente [Max]	80 %

Homologação	
Sinal CE	✓


Serviços	
Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-250

Número do artigo para calibração DAkks	963-130
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Embalagem e expedição	
Prazos de fornecimento	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	935×495×345 mm
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	36 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

