

KERN VHB 2T1

KERN

Transpalette peseur avec protection complète contre la poussière et les projections d'eau IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient



Langues de l'interface utilisateur Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	1550×555×1220 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Niveau de formule / de sommation	Sum A
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	IP65 IP67 (capteur de charge)
Protection IP - écran	IP65
Protection IP - plateforme	IP67
Protection IP - capteur de charge	IP67
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	4

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	80 h
Pile tension	6 V

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	-10 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Humidité atmosphérique [Max]	95 %

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-251
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-131
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Transpalette peseur
Famille de produits	VHB

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	2000 kg
Lecture [d]	1 kg
Reproductibilité	1 kg
Linéarité	± 2 kg
Résolution	2.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	1500 kg (M2)
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	3 kg
Fluage maximal (15 minutes)	2 kg
Fluage maximal (30 minutes)	4 kg
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg lb

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	28 mm

KERN VHB 2T1



Transpalette peseur avec protection complète contre la poussière et les projections d'eau IP65/67 et emplacement de mémoire pour un poids de récipient

Emballage & expédition

Délais de livraison	2 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1600×560×1220 mm
Poids net	106 kg
Mode de livraison	Transporteur
Poids net env.	110 kg
Poids brut env.	110 kg
Poids d'expédition	218,6 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

