

KERN FOB 7K-4NL

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser



Display

Displayart	LCD
Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
Display - Hinterleuchtung	ja
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Funktionen

IP-Schutz (Komplettgerät)	IP67
Auto-Off (Batterie)	2 min
Tarierfunktion	manual (multi)
Unterflurwägung	Keine
Anzahl Tasten für Bedienung	4

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Batterie
Netzteil-Art	Steckernetzteil
Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / max. Strom	15 V, 500 mA
Batterie	4×1.5 V AA
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	48 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	66 h
Batterie Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	48 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (min)	25 %
Luftfeuchte Umgebung (max)	95 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung	415×305×165 mm
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	4,6 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst
UN-Nummer (Gefahrgut)	3496

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierung Artikelnummer	963-128
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-248
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Food (Küche/Edelstahl/ IP65...68-Schutz)

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	5000 g; 7500 g
Ablesbarkeit (g)	0,5 g; 1 g
Auflösung	10.000, 7.500
Reproduzierbarkeit	0,5 g; 1 g
Linearität	± 1,5 g; 3 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	1,5 g; 3 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	5 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min; 30 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Anzahl Wägebereiche	2

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Wägefläche (rechteckig)	252×200 mm
weighingAreaMkt	252×200 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Abmessungen Gehäuse (BxTxH)	285×255×90 mm


KERN FOB 7K-4NL



Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser

Piktogramme

STANDARD



OPTION

