

# KERN ORA 1UB

# KERN

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie, Anwendungsbereich:  
Industrie / KFZ

## Piktogramme

### STANDARD



### Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer

### Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	20 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	20 °C
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messgrößen	Urea
Messbereiche	0 % - 40 %
Teilungen	0,2 %

### Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×40×40 mm
---------------------	--------------

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,305 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------