

KERN ORA 4FB

KERN

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie, Anwendungsbereich:
Industrie / KFZ

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	20 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	20 °C
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messgrößen	EG PG CW BF
Messbereiche	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l
Teilungen	1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×40×40 mm
---------------------	--------------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,305 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-290
-------------------------------------	---------