

KERN ORA 4UA

KERN

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie, Anwendungsbereich:
Industrie / KFZ



Dienstleistungen

Artikelnummer für
Werkskalibrierung 961-290

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer

Messsystem

Messtemperatur [Min] (°C)	10 °C
Messtemperatur [Max] (°C)	30 °C
Passende Kalibrierflüssigkeit	0 % (destilliertes Wasser)
Messgrößen	EG PG CW BF Urea
Messbereiche	-50 °C - 0 °C -50 °C - 0 °C -40 °C - 0 °C 1,10 kg/l - 1,40 kg/l 30 % - 35 %
Teilungen	1 °C 1 °C 5 °C 0,01 kg/l 0,2 %

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	160×40×40 mm
---------------------	--------------

Funktionen

Automatische Temperaturkontrolle	✓
----------------------------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Abmessungen Transportbehältnis (B×T×H)	205×75×55 mm
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,305 kg