


# KERN TVO 1000N500S-LD

# KERN

Praktisches Set für Kraft-Weg-Messungen in Labor und Industrie



Verfahrgeschwindigkeit [Max]	500 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit Schwankung	0,5%

## Funktionen

Geschwindigkeitsanzeige	✓
Wiederholungsfunktion	✓
Längenmessung - Nullstellung	✓
Begrenzungsschalter	✓

## Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK CH

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	470×370×1150 mm
Nettogewicht	35 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	36 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	49 kg

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Prüfstandset
Produktfamilie	TVO-LD

## Messsystem

Längenmessgerät	Längenmessgerät mit Datenschnittstelle
Messbare Länge [Max]	52 cm

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	LED Segmente
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	9 mm

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	980×405×265 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	980×405×265 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	980×405×265 mm
Material Displaygehäuse	Metall
Erzeugte Kraft [Max]	1 kN
Montage - Krafteinleitung	5 × Gewindebohrung M6
Montage - Kraftausleitung	5 × Gewindebohrung M6
Mess-Ausrichtung	vertikal
Antriebsart	Schrittmotor
Verfahrweg [Max]	500 mm
Verfahrgeschwindigkeit [Min]	1 mm/min