

KERN TVO 500N500S

KERN

Premium-Prüfstand in Tischausführung – mit präzisiertem Schrittmotor



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Motorisierter Prüfstand
Produktfamilie	TVO-S

Messsystem

Messbare Länge [Max]	30 cm
----------------------	-------

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Display

Display-Art	LED Segmente
Terminal - Display-Art	7 Segment LED
Display Ziffernhöhe - Kleinste Ziffer	9 mm
Display Ziffernhöhe	14 mm

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	570×428×236 mm
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	570×428×236 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	570×428×236 mm
Material Displaygehäuse	Metall
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Montage - Krafteinleitung	5 × Gewindebohrung M6
Montage - Kraftausleitung	5 × Gewindebohrung M6
Mess-Ausrichtung	vertikal
Antriebsart	Schrittmotor
Verfahrweg [Max]	270 mm
Verfahrgeschwindigkeit [Min]	1 mm/min

Verfahrgeschwindigkeit [Max]	500 mm/min
Verfahrgeschwindigkeit Schwankung	0,5%

Funktionen

Geschwindigkeitsanzeige	✓
Wiederholungsfunktion	✓
Begrenzungsschalter	✓

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Steckernetzteil Art	Eingebautes Netzteil
mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	10 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	40 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	500×400×710 mm
Nettogewicht	30 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	30 kg
Bruttogewicht ca.	40 kg
Versandgewicht	40 kg

Piktogramme

STANDARD



OPTION

