



Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

## Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie – jetzt auch mit Checkweighing-Funktion

### Merkmale

- KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen
- Breiter Funktionsumfang einschließlich Statistik-, Rezeptur- und Summierfunktion
- Wiegen mit Toleranzbereich: Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
- Kompakte Abmessungen

- Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeberechnisse
- Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, **B**, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 140×150×65 mm

### Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl
  - A** ø 80 mm
  - B** ø 120 mm
  - C** B×T 190×180 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/30 °C

STANDARD



OPTION

FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Auflösung Punkte	Wägeplatte	Optionen
							Kalibrierschein DAkkS-akkr. KERN
<b>PFB 120-3</b>	120	0,001	0,002	± 0,003	120.000	<b>A</b>	963-127
<b>PFB 200-3</b>	200	0,001	0,002	± 0,004	200.000	<b>A</b>	963-127
<b>PFB 300-3</b>	300	0,001	0,003	± 0,005	300.000	<b>A</b>	963-127
<b>PFB 600-3</b>	600	0,001	0,005	± 0,005	600.000	<b>B</b>	963-103
<b>PFB 600-2</b>	600	0,01	0,01	± 0,02	60.000	<b>B</b>	963-127
<b>PFB 1200-2</b>	1200	0,01	0,02	± 0,03	120.000	<b>B</b>	963-127
<b>PFB 2000-2</b>	2000	0,01	0,02	± 0,04	200.000	<b>B</b>	963-127
<b>PFB 3000-2</b>	3000	0,01	0,03	± 0,05	300.000	<b>B</b>	963-127
<b>PFB 6000-2</b>	6000	0,01	0,05	± 0,07	600.000	<b>C</b>	963-104
<b>PFB 6000-1</b>	6000	0,1	0,1	± 0,2	60.000	<b>C</b>	963-128