

SAUTER BSWA-01

KERN

Kalibrator zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Zubehör für Schallpegelmessung

Messsystem

Schallpegelmessgerät Klasse	Klasse I Klasse II
Frequenzbereich [Max]	1010 Hz
Schallpegel [Min] (db)	94 dB
Schallpegel [Max] (db)	114 dB
Frequenzbereich [Min]	990 Hz
Einheiten	dB
Toleranz (% von [Max])	0,2%

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	70×70×50 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	70×70×50 mm
Material Gehäuse	Kunststoff

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Batterie- / Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie-Kapazität	3.000 mAh
Batterie-Spannung	3 V
Anzahl Batterie-Zellen	2
Batterie - Einzelgewicht	46 g
Batterie - Gesamtgewicht im Artikel	92 g
Batterie - Aufbau/Form	Einzelne Zellen
Batterie-Kapazität (Wh)	4,5 Wh

Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur [Min]	-10 °C
Verwendungstemperatur [Max]	50 °C
Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-291
Artikelnummer für Werkskalibrierung	961-291

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	145×105×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,245 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1220201
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

