

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP65 gegen Staub und Spritzwasser



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Edelstahl-Tischwaage
Produktfamilie	FOB-NL

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Anzahl Wägebereiche	1
Wägebereich [Max]	3000 g
Ablesbarkeit [d]	0,2 g
Reproduzierbarkeit	0,2 g
Linearität	± 0,6 g
Auflösung	15.000
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	3 kg (M1)
Mögliche Justierpunkte	3 kg
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	30 min
Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max]	1 g
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Einheiten	g lb
Max. Kriechen (15 Minuten)	800 mg
Max. Kriechen (30 Minuten)	1,6 g
Voreingestellte Einheit	g

Display

Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	nein

Display Ziffernhöhe	25 mm
---------------------	-------

Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	285×255×90 mm
Abmessungen Wägefläche (B×T)	252×200 mm
Abmessungen Wägefläche	252×200 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Wägeplatte	Edelstahl

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	IP65
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	2 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO UK US CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	15 V, 500 mA
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Minus, Øinnen 2,1mm, Øaußen 5,5mm, lang 12mm
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterie	4×1.5 V AA
Batterieanschluss	Pad + Feder
Batterie Betriebsdauer	48 h
Batterie-Spannung	6 V
Batterie - Einzelgewicht	92 g
Batterie/Akku angeschlossen	nicht angeschlossen, beiliegend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Min]	25 %
Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	95 %

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

KERN FOB 3K-4NL

KERN

Edelstahl-Tischwaage mit großen Wägebereichen und Schutzart IP65 gegen Staub und Spritzwasser

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×350×175 mm
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	4,4 kg
Versandgewicht	5,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761214361
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

