

# KERN HFC 10T-3

**KERN**

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	60×40 mm
Scherm cijferhoogte	23 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×71,6×275 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	85×64×256 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	72 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	275 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	185 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	40 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	40 mm
Materiaal behuizing	staal
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal displaybehuizing	metaal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Meetcellen - aantal	1

## Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	5 min 30 min 15 min
	5 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC

## Meetsysteem

Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	10000 kg
Afreesbaarheid [d]	5 kg
Reproduceerbaarheid	5 kg
Linearisatie	± 10 kg
Resolutie	2.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10000 kg (M3)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb N

Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	10 kg
Maximale kruip (30 minuten)	20 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	edelstaal met siliconen coating

## Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting

# KERN HFC 10T-3

# KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Aantal toetsen voor bediening 8

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding  
Voedingseenheid type Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO  
UK  
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO  
UK  
US  
CH

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 800 mA

Contactdoos voor voedingseenheid Holle stekker, binnen plus, buiten 3,5 mm, binnen 1,5 mm

Type batterij/accu NiMH

Batterij 3×1.5 V AA

Batterijaansluiting Pad + Veer

Batterij oplaadtijd 40 h

Batterij capaciteit 1.800 mAh

Batterij spanning 3,6 V

Batterij - enkelgewicht 229 g

Batterijcapaciteit (Wh) 6,48 Wh

Accu HFA-A01

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 24 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 30 h

Accu oplaadtijd 12 h

Batterij/accu aangesloten vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

## Approval

CE-teken ✓

TÜV-gekeurd ✓

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie 963-133H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

## Verpakking & verzending

Levertijden 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 505×405×120 mm

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 6 kg

Brutogewicht ca. 8 kg

Verzendgewicht 7,4 kg

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761144583

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

