

KERN HFC 1T-4

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Schermaachtergrondverlichting	✓
Schermgrootte	60×40 mm
Schermcijferhoogte	23 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Engels Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×55×255 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/ totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	27 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	27 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	edelstaal bus
Materiaal displaybehuizing	metaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Capaciteitsaanduiding	✓
Bereik draadloze module	20 m
Hold-functie	✓
Peak-functie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaal
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1000 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Linearisatie	± 1 kg
Resolutie	2.000
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1000 kg (M3)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Eenheden	kg lb N

Interne meetfrequentie	10 Hz
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Maximale kruip (15 minuten)	1 kg
Maximale kruip (30 minuten)	2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating

Scherma

Type display	LCD
Schermtyp	LCD met achtergrondverlichting

KERN HFC 1T-4

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Aantal toetsen voor bediening	8
-------------------------------	---

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Voedingseenheid type	Stekkeradapter

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US
--	------------------

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
---	------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 800 mA
--	-------------

Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, buiten 3,5 mm, binnen 1,5 mm
----------------------------------	--

Type batterij/accu	NiMH
--------------------	------

Batterij	3×1.5 V AA
----------	------------

Batterijaansluiting	Pad + Veer
---------------------	------------

Batterij oplaadtijd	40 h
---------------------	------

Batterij capaciteit	1.800 mAh
---------------------	-----------

Batterij spanning	3,6 V
-------------------	-------

Batterij - enkelgewicht	229 g
-------------------------	-------

Batterijcapaciteit (Wh)	6,48 Wh
-------------------------	---------

Accu	HFA-A01
------	---------

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	24 h
--	------

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
---	------

Accu oplaadtijd	12 h
-----------------	------

Batterij/accu aangesloten	vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd
---------------------------	--

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
----------------------------	------

Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
----------------------------	-------

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
---------------------------------	------

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
-------------------------	--------

Opslagtemperatuur [Max]	60 °C
-------------------------	-------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

TÜV-gekeurd	✓
-------------	---

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
--	---------

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	963-130H
-------------------------------------	----------

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517
---	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----

Afmetingen verpakking (B×D×H)	505×395×120 mm
-------------------------------	----------------

Verzendmethode	Pakketdienst
----------------	--------------

Nettogewicht ca.	1,8 kg
------------------	--------

Brutogewicht ca.	2,8 kg
------------------	--------

Verzendgewicht	4,8 kg
----------------	--------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761144590
-----------------	---------------

REACH classificatie	geen verboden stoffen
---------------------	-----------------------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

