

# KERN HO-A07

**KERN**

Tiefloch Schutzabdeckung



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	36×36×28 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	36×36×28 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Akku & Netzteil
-------------------------------	-----------------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	40×40×40 mm
Nettogewicht	0,049 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

