

# KERN RIB 10K-3M

# KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking



## Categorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Merk             | KERN                 |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep     | Prijsweegschaal      |
| Productfamilie   | RIB                  |

## Meetsysteem

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Weegstelsysteem   | Rekmeetstrip                         |
| Aantal weegbereiken   | 2                                    |
| Weegbereik [Max]  | 6 kg; 15 kg                          |
| Afreesbaarheid [d]  | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Reproduceerbaarheid   | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Linearisatie  | ± 0,002 kg; 0,005 kg                 |
| Minimumgewicht [Min]  | 0,04 kg; 0,1 kg                      |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk                             | ✓                                    |
| Resolutie   | 3.000, 3.000                         |
| Tarrabereik   | 15 kg                                |
| Justermogelijkheden   | Justering met extern gewicht         |
| Aanbevolen justergewicht                                      | 10 kg (M1); 5 kg (M1)                |
| Mogelijke aanpassingspunten                                   | 15 kg                                |
| Inslingertijd   | 2 s                                  |
| Opwarmtijd  | 10 min; 10 min                       |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max]                          | 0,002 kg; 0,005 kg                   |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg                                   |
| Bauart der Waage  | Multibereik-weegschaal               |
| Eenheden  | kg                                   |
| Vooraf ingestelde eenheid                                     | kg                                   |
| Weegcel type  | aluminium IP65 met siliconen coating |

## Scherm

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Type display                  | LCD           |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓             |
| Scherm segmenten              | 7             |
| Scherm cijferhoogte           | 18 mm         |
| Extra scherm                  | 18 mm Stative |

## Ontwerp

|  |                |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H)           | 325×340×95 mm  |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 325×340×120 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D)         | 294×225 mm     |
| Afmetingen weegoppervlak               | 294×225 mm     |
| Materiaal behuizing                    | kunststof      |
| Materiaal weegoppervlak                | edelstaal      |
| Materiaal plateau                      | kunststof      |
| Materiaal displaybehuizing             | kunststof      |
| Materiaal meetcel(len)                 | aluminium      |
| Waterpas                               | ✓              |
| Stelschroeven verstelbaar              | ✓              |

## Functies

|  |   |
|--|---|
| Functie voor prijsberekening                     | ✓   |
| PLU - directe toetsen                            | 10  |
| PLU - totaal                                     | 20  |
| Wegingen onder het weegplateau                   | Geen  |
| Bescherming IP - meetcel                         | IP65  |
| Geheugenfunctie                                  | ✓   |
| Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf | 3 min<br>off<br>5 min<br>10 min                   |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf             | 3 min<br>off<br>30 min<br>selecteerbaar<br>15 min |
| Tarreefunctie                                    | handleiding (eenmalig)                            |
| Aantal toetsen voor bediening                    | 33  |

## Stroomvoorziening

|  |                  |
|--|------------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening   | Accu & Voeding   |
| Voedingseenheid type   | Stekkeradapter   |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel                  | EURO<br>AUS      |

# KERN RIB 10K-3M

# KERN

Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, comfortabele bediening, optioneel met ijking

|   |  |
|---|--|
|   | UK   |
|   | US   |
|   | CH   |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]    | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max          |
| Stroomvoorziening afneembaar                      | afneembaar                                   |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]    | 12 V, 1000 mA                                |
| Contactdoos voor voedingseenheid                  | Binnen plus, buiten minus                    |
| Type batterij/accu                                | Pb   |
| Batterij  | geen batterij                                |
| Batterijaansluiting                               | Insteekklemmen                               |
| Batterij - enkelgewicht                           | 741,8 g                                      |
| Accu  | 6 V, 4 Ah                                    |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting    | 40 h   |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 80 h   |
| Accu oplaadtijd                                   | 14 h   |
| Batterij/accu aangesloten                         | vast elektrisch aangesloten, niet geïsoleerd |

## Milieuomstandigheden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Omgevingstemperatuur [Min]      | -10 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max]      | 40 °C  |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 %    |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 %   |

## Approval

|  |                    |
|--|--------------------|
| CE-teken                                     | ✓                  |
| Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk | ✓                  |
| Nauwkeurigheidsklasse                        | III                |
| IJkeenheid [e]                               | 0,002 kg; 0,005 kg |

## Diensten

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats     | 961-248 |
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-228 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie                  | 963-128 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat          | 969-517 |

## Verpakking & verzending

|             |     |
|-------------|-----|
| Levertijden | 1 d |
|-------------|-----|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 380x380x155 mm |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 3,2 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 4,6 kg         |
| Verzendgewicht                | 4,5 kg         |

## Productinformatie

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN-nummer     | 4045761190320         |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

