

# KERN TVL-XL

# KERN

Erweiterungsbausatz für SAUTER TVL



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Prüfstand
Produktgruppe	Erweiterungsbausatz
Produktfamilie	TVL

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	35×110×344 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	35×110×344 mm
Material	Metall, lackiert
Material Gehäuse	Metall, lackiert
Erzeugte Kraft [Max]	500 N
Mess-Ausrichtung	horizontal
Messraumhöhe [Max]	450 mm
Verfahrweg [Max]	230 mm

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×220×150 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg
Versandgewicht	2,98 kg